

## 製品 News

お知らせ

発行 No. C 技-2019-02 発行月 2019 年 4 月

### 2019-2020 総合カタログ BP-27L リミットスイッチセット RoHS 表示の訂正

2019-2020 年版総合カタログ（2019 年 4 月 1 日発行）の本文中におきまして、下記の誤りがありましたので、訂正の上ご利用くださいますようお願い致します。

#### 対象製品

リミットスイッチセット BP27-L（133 頁掲載）

（125 頁、737 頁に掲載の BP27-L については、正しい表記で掲載されています。）


誤

#### BP27-L リミットスイッチセット

●キャビネット内にリミットスイッチを取付ける際にご利用ください。 RoHS ※

【注意】キャビネットボデー前面に2-φ6の穴加工が必要となります。

■リミットスイッチ	
定格電流	15A
接点間隔	0.5mm
アクチュエータの種類	パネル取付押ボタン型
端子の種類	ねじ締め端子



■取付金具	
材質	鉄（溶融亜鉛めっき鋼板）
板厚	1.6mm

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	適用キャビネット
◎	<b>BP27-L</b>	5,900	0.1	FUL全機種

■図面など詳細は737頁をご参照ください。




正

#### BP27-L リミットスイッチセット

●キャビネット内にリミットスイッチを取付ける際にご利用ください。 RoHS ※

【注意】キャビネットボデー前面に2-φ6の穴加工が必要となります。

■リミットスイッチ	
定格電流	15A
接点間隔	0.5mm
アクチュエータの種類	パネル取付押ボタン型
端子の種類	ねじ締め端子



■取付金具	
材質	鉄（溶融亜鉛めっき鋼板）
板厚	1.6mm

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	製品質量 kg	適用キャビネット
◎	<b>BP27-L</b>	5,900	0.1	FUL全機種

■図面など詳細は737頁をご参照ください。

※ RoHS 表示の誤記につき削除